

**Boca de extracción simple flujo autorregulable****11019131****BAP COLOR 30 m<sup>3</sup>/h - Ø125 mm - Blanco**

La boca BAP COLOR Estándar Fija es la solución ideal para viviendas en rehabilitación, ya que permite garantizar un caudal de aire constante de forma permanente sean cuales sean las condiciones de la vivienda.



BAP COLOR

**VENTAJAS**

- Estética discreta.
- Facilidad de instalación.
- Posibilidad de color con rejilla.
- Bajo nivel sonoro.

**Principios de funcionamiento**

En un sistema de VMC autorregulable, el caudal de aire es constante sean cuales sean las condiciones atmosféricas o la ocupación de los cuartos.

**Descripción**

BAP COLOR es una boca de extracción autorregulable destinada a estancias húmedas de viviendas individuales y colectivas en proceso de renovación.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Rehabilitación

**Montaje**

- la BAP COLOR debe instalarse en los locales húmedos,
- la boca debe situarse en la parte alta de una pared vertical o en el techo,
- la boca debe ser accesible y desmontable,
- Montaje con cuello de conexión: Ø125 mm, Ø116 mm y Ø100 mm.
- En caso de rehabilitación, posibilidad de montaje con pletina con garras y boca BAP COLOR sin cuello.

**Argumentario referencia**

- Boca autorregulable para la rehabilitación de instalaciones realizadas a partir de 1980.
- Cuello de Ø125 mm. Fijación estanca en manguito.
- Montaje y desmontaje sencillos con junta Roll'in.

**Características principales**

- boca de extracción autorregulable,
- una estética discreta disponible en varios colores,
- versiones y accesorios que permiten responder al conjunto de necesidades de montaje,
- mantenimiento facilitado: subconjunto de regulación encajable y desencajable fácilmente,
- rango de presión: 50 - 150 Pa.

**Características complementarias**

Las bocas BAP COLOR se componen de:

- Un cuerpo de material plástico blanco
- Un elemento de regulación formado por una membrana de silicona y un muelle de retorno.
- Una rejilla estética
- Un cuello circular en el que se encuentra instalada una junta de caucho «Roll'in»

La membrana de silicona se infla y se desinfla para modificar la sección de paso de aire cuando la presión entre la parte anterior y posterior de la boca varía con el fin de mantener un caudal aeráulico prácticamente constante.

**Datos generales**

| Código artículo | Tipo de vivienda en Hígro B | Material principal | Color  |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| 11019131        | NA                          | Plástico           | Blanco |


Boca de extracción simple flujo autorregulable

## 11019131


BAP COLOR 30 m<sup>3</sup>/h - Ø125 mm - Blanco

### Datos dimensionales


| Código artículo | H (mm) | L (mm) | Ø conexión (mm) |
|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 11019131        | 150    | 33     | 125             |




BAP COLOR D100



BAP COLOR D0



BAP COLOR D125



BAP COLOR D116

### Datos aeráulicos

| Código artículo | Caudal (m <sup>3</sup> /h) | Rango de presión (Pa) | Tolerancia sobre el caudal |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 11019131        | 30                         | 50-150                | NA                         |